

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 9/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 14,29 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,9 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	18
Ø otworu rdzenia	12,9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	14,29 mm

norma	DIN 2181
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	42,87 mm
skok gwintu	1,587 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	9/16-18 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik