



Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z uchem zabezpieczającym, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	706080 200
GTIN	4003773080046
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

do miękkiego drutu stalowego do \emptyset	6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do \emptyset	5,2 mm
do drutu fortepianowego do \emptyset	3,6 mm
wydajność skrawania	64 HR
długość całkowita	200 mm
ostrze	hartowane
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	stal chromowo-wanadowa

ze sprężyną rozwierającą

nie

Rodzaj produktu

Szczypce tnące