

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, MF: 28X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136250 28X1,5
GTIN	4045197079022
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykon. z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15°.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	1,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	28 mm
Ø otworu rdzenia	26,5 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	140 mm

Chwył kwadratowy □	16 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	56 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M28×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	15 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik