

Garant

Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	149830 M10
GTIN	4045197326959
Klasa artykułu	11L

Opis

Wykonanie:

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania złamanych gwintowników**. Konieczne **stabilne zamocowanie**.

wskazówka:

v_c do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.

Używać okularów ochronnych.

norma: Norma zakładowa

Długość rowków wiórowych L_c : 25 mm

długość całkowita L: 100 mm

\varnothing chwytu D_s : 9 mm

Opis techniczny

do gwintowników	M10
tolerancje chwytu	h6
\varnothing chwytu D_s	9 mm
długość całkowita L	100 mm
Długość rowków wiórowych L_c	25 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Rozwiertak do gwintów