

**Garant****Zestaw pogłębiaczy okrawających nr 150065 w kasecie 90°****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150070
GTIN	4045197185808
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.

**w dostawie::**

Po 1 pogłębiaczu: nr 150065, wielk. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (zakres pogłębiania 2 - 25 mm).  
przechowywane w: Kaseka z tworzywa sztucznego.

**Opis techniczny**

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
chwyt	chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	33 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	28 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	17 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	7 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

## Akcesoria

Pogłębiacze okrawające90° Typ 15	150065 15
Pogłębiacze okrawające90° Typ 10	150065 10
Pogłębiacze okrawające90° Typ 20	150065 20
Pogłębiacze okrawające90° Typ 5	150065 5
Pogłębiacze okrawające90° Typ 25	150065 25