

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt B, bez powłoki, M: M6****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 131280 M6 |
| GTIN | 4045197069429 |
| Klasa artykułu | 11H |

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.****Zalety:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| skok gwintu | 1 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Ø otworu rdzenia | 5 mm |
| Ø gwintu | 6 mm |
| norma | DIN 371 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| długość całkowita L | 80 mm |
| Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm |
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| głębokość gwintu | 18 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| wielkość gwintu | M6 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |