

Garant**Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131200 M4
GTIN	4045197069061
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**

wszystkie wielkości: chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona \varnothing chwytu), dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości. Wielk. M2 M2,5 M3 - **bez czworokąta** . ISO 2 6H

HSS-E

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

 \varnothing chwytu D_s : 2,8 mmChwyt kwadratowy \square : 2,1 mm \varnothing otworu rdzenia: 3,3 mm**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,7 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
\varnothing otworu rdzenia	3,3 mm
\varnothing gwintu	4 mm
norma	DIN 376

Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	8 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik