

Garant**Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131200 M27
GTIN	4045197069184
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**

wszystkie wielkości: chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona \varnothing chwytu), dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości. Wielk. M2 M2,5 M3 - **bez czworokąta** . ISO 2 6H

HSS

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 160 mm

 \varnothing chwytu D_s : 20 mmChwyt kwadratowy \square : 16 mm \varnothing otworu rdzenia: 24 mm**Opis techniczny**

\varnothing gwintu	27 mm
\varnothing otworu rdzenia	24 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	3 mm
liczba rowków wiórowych	4

norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	54 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M27
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik