

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt CS, bez powłoki, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131290 M3
GTIN	4045197069481
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**(kształt CS) 2 - 3 zwoje w nakroju - **ze ścięciem w nakroju.****Zaleta:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	3 mm
skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
Liczba ostrzy Z	3

norma	DIN 371
Ø chwytu D_s	3,5 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	9 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	CS
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik