

**Garant****Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, G: G1.1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137350 G1.1/4
GTIN	4045197079916
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS**

**Zastosowanie:**

<B>Do cylindrycznych gwintów rurowych</B> wg DIN-ISO 228/1 <BR/>(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 41,91 mm

długość całkowita L: 170 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39,5 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	11
Liczba ostrzy Z	5
liczba rowków wiórowych	5
Ø gwintu	41,91 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	2,309 mm
Ø otworu rdzenia	39,5 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
długość całkowita L	170 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	83,82 mm
wielkość gwintu	G1.1/4
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik