

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 137860 8-32 |
| GTIN | 4045197080165 |
| Klasa artykułu | 11H |

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-----------|
| liczba zwojów na cal | 32 |
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| Ø otworu rdzenia | 3,5 mm |
| skok gwintu | 0,794 mm |
| Ø gwintu | 4,17 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| kąt nacięcia | 15 stopni |

| | |
|-----------------------------------|--|
| norma | DIN 371 |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Ø chwytu D_s | 4,5 mm |
| długość całkowita L | 63 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 3,4 mm |
| głębokość gwintu | 8,34 mm |
| Rodzaj gwintu | UNC |
| wielkość gwintu | 8-32 UNC |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Klasa tolerancji | 2B |
| Kształt nakroju | C |
| Kąt linii śrubowej | 20 stopni |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |