

Garant**Gwintowniki maszynowe długie, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131800 M5
GTIN	4045197070364
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z długim chwytem (zmniejszona \varnothing chwytu do pracy na zwiększonych głębokościach).****Zalety:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w trudno dostępnych miejscach.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

norma: DIN 357

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 100 mm

 \varnothing chwytu D_s : 3,5 mmChwył kwadratowy \square : 2,7 mm \varnothing otworu rdzenia: 4,2 mm**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
\varnothing otworu rdzenia	4,2 mm
\varnothing gwintu	5 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,8 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 357

Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	10 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik