

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, M: M3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131850 M3,5
GTIN	4045197070456
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

**Duże ścięcie w nakroju . Część prowadząca z rowkami smarnymi** , ale bez rowków wiórowych.

**Zaleta:**

**Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie** bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,6 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwył kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,9 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,6 mm
Ø otworu rdzenia	2,9 mm
Ø gwintu	3,5 mm
liczba rowków wiórowych	2
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	2

norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	10,5 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik