

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, chrom. na twardo, G: G3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137340 G3/4
GTIN	4045197079824
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Dla zmniejszenia narostów materiałów i zwiększenia trwałości powierzchnia chromowana na twardo.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	26,44 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	4

Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	52,88 mm
wielkość gwintu	G3/4
powłoka	chrom. na twardo
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik