

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, G: G1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137450 G1/4
GTIN	4045197079954
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS-E**

**Zastosowanie:**

<B>Do cylindrycznych gwintów rurowych</B> wg DIN-ISO 228/1 <BR/>(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,337 mm
liczba zwojów na cal	19
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	13,16 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Ø chwytu $D_s$	11 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	26,32 mm
wielkość gwintu	G1/4
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik