

**Garant****Gwintowniki maszynowe długie, bez powłoki, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131800 M6
GTIN	4045197070371
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z długim chwytem (zmniejszona  $\varnothing$  chwytu do pracy na zwiększonych głębokościach).****Zalety:**

Nadają się zwłaszcza &lt;B&gt;do gwintowania &lt;/B&gt;w trudno dostępnych miejscach&lt;/B&gt;.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS

norma: DIN 357

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

 $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 4,5 mmChwył kwadratowy  $\square$ : 3,4 mm $\varnothing$  otworu rdzenia: 5 mm**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
$\varnothing$ otworu rdzenia	5 mm
skok gwintu	1 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
$\varnothing$ gwintu	6 mm
norma	DIN 357

Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
głębokość gwintu	12 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M6
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik