

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, chrom. na twardo, G: G1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137340 G1
GTIN	4045197079831
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Dla zmniejszenia narostów materiałów i zwiększenia trwałości powierzchnia chromowana na twardo.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,75 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	2,309 mm
Ø otworu rdzenia	30,75 mm
liczba zwojów na cal	11
Ø gwintu	33,25 mm
Liczba ostrzy Z	4

Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
głębokość gwintu	66,5 mm
wielkość gwintu	G1
powłoka	chrom. na twardo
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik