

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, G: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137450 G3/8
GTIN	4045197079961
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS-E**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 : HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	15,25 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	16,66 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	19
skok gwintu	1,337 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø chwytu D_s	12 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	33,32 mm
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik