

**Garant****Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, G: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137350 G3/8
GTIN	4045197079862
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS-E**

**Zastosowanie:**

<B>Do cylindrycznych gwintów rurowych</B> wg DIN-ISO 228/1 <BR/>(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,337 mm
Ø otworu rdzenia	15,25 mm
Ø gwintu	16,66 mm
liczba zwojów na cal	19
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Ø chwytu $D_s$	12 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	33,32 mm
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik