

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 3/8-16
GTIN	4045197080219
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwył kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 8 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,587 mm
liczba zwojów na cal	16
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	9,53 mm
Ø otworu rdzenia	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D_s	9 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	19,06 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3/8-16 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik