

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 7/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 7/16-14
GTIN	4045197080226
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 11,11 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 9,4 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,814 mm
Ø otworu rdzenia	9,4 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	11,11 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu $D_s$	8 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
głębokość gwintu	22,22 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	7/16-14 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik