

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, chrom. na twardo, G: G1/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137340 G1/8
GTIN	4045197079787
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

Dla zmniejszenia narostów materiałów i zwiększenia trwałości powierzchnia chromowana na twardo.

**Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 9,73 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,8 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	9,73 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
skok gwintu	0,907 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	28

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	19,46 mm
wielkość gwintu	G1/8
powłoka	chrom. na twardo
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik