

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, G: G5/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137350 G5/8
GTIN	4045197079886
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS-E**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 ; HSS E

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,91 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	21 mm
skok gwintu	1,814 mm
Ø gwintu	22,91 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	4

Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	45,82 mm
wielkość gwintu	G5/8
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik