

**Garant**
**Rozwiertaki z VHM otwór nieprzelotowy HPC, TiAlN, Ø nom. DC: 12,03 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164392 12,03
GTIN	4045197363749
Klasa artykułu	10N

**Opis**
**Wykonanie:**

Do stosowania w obrabiarkach NC, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do uchwytów znormalizowanych, szczególnie do **uchwytów hydraulicznych** lub **precyzyjnych uchwytów zaciskowych**. Dzięki temu osiągnięta jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania**. Nie trzeba stosować specjalnych uchwytów. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa przy obróbce **HPC** w celu obniżenia kosztów obróbki.

**Tolerancje produkcyjne dla rozwiertaków:**

całe liczby i Ø 0,5: H7 wg. DIN 1420  
 pomiar 1/100 Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0  
 Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

**Zastosowanie:**

Do **rozwiercania otworów nieprzelotowych w obszarze HPC/HSC**.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych

Tolerancja Ø otworu: 0 / 0,004

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: 0 / 0,004

długość ostrzy  $L_c$ : 20 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 71 mm

długość całkowita L: 120 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu  $D_s$ : 12 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$	71 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm/obr,

tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D <sub>c</sub>	12,03 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
długość całkowita L	120 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	20 mm
Liczba ostrzy Z	6
zalecana Ø otworu w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	11,8 mm
Tolerancja Ø otworu	0 / 0,004
Wymiar szlifu	12,03 - 12,034
Wymiar dolny ostrza	0 mm
Wymiar górny ostrza	0,004 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	tak
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach nieprzelotowych
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami