

Magnesy płaskie bez gwintu, SmCo₅, Ø: 13mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085920 13
GTIN	2050000964916
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

- odporność na temperaturę do maks. 200°C.
- ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny z samaro-kobaltu (SmCo₅);
- obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	40 N
Maksymalna odporność na temperaturę	200 °C
masa	4,5 g
wysokość	4,5 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
Ø	13 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	SmCo ₅
Rodzaj produktu	Magnes płaski

