

Garant**Gwintowniki maszynowe, TiAlN, NPT: 3/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138110 3/8-18
GTIN	4045197533678
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Specjalna powłoka z TiAlN zapewnia bardzo dużą trwałość. Dzięki **zredukowanemu** gwintowi prowadzącemu: **mniejszy moment obrotowy i lepsze rozprowadzanie środka smarnego**.

Stosować z **emulsją** (zawartość oleju min. 8%).

Zastosowanie:

Do **stożkowych** gwintów rurowych (**NPT**) wg **ANSI B1.20.1**, do gwintów ze środkiem uszczelniającym. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).

Zalecenie:**Ø otworu pod gwint A:**

nawiercić wstępnie walcowy otwór **bez użycia rozwiertaka**.

Ø otworu pod gwint B:

nawiercić wstępnie walcowy otwór i ostatecznie rozwiertać **rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650)**. Następnie sprawdzianem $D_{maks.}$ (patrz tabela) można skontrolować Ø stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według **wariantu B** stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania.

liczba zwojów na cal: 18

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu pod gwint A: 9/16 cal

Ø otworu pod gwint B: 14,1 mm

Opis techniczny

Ø otworu pod gwint B

14,1 mm

Głębokość minimalna otworu pod gwint	17,6 mm
Ø gwintu	17,055 mm
liczba zwojów na cal	18
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	5
Ø przymiaru $D_{maks.} + 0,05$	14,8 mm
liczba rowków wiórowych	5
skok gwintu	1,411 mm
Ø chwytu D_s	12 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	29 mm
Ø otworu pod gwint A	9/16 cal
wielkość gwintu	3/8-18 NPT
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	NPT
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
Norma na gwinty	ANSI B 1.20.1
Kształt nakroju	C
Zbieżność stożka	1:16
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę

pierścień barwny

niebieskie

Rodzaj produktu

gwintownik