

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiAlN, NPT: 3/4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138100 3/4-14
GTIN	4045197080455
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Przeznaczone do najwyższych wydajności.**Stosować z **emulsją** (zawartość tłuszczu min. 8%).**Zastosowanie:**Do **stożkowych** gwintów rurowych (**NPT**) wg **ANSI B1.20.1**, do gwintów ze środkiem uszczelniającym. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).**Zalecenie:**Przy obróbce **materiałów TOOLOX** i **HARDOX** zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o **0,05** do **0,3 mm** od wymagań DIN (zob. tabela).**Ø otworu pod gwint A:**nawiercić wstępnie walcowy otwór **bez użycia rozwiertaka**.**Ø otworu pod gwint B:**nawiercić wstępnie walcowy otwór i ostatecznie rozwiercić **rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650)**. Następnie sprawdzianem $D_{maks.}$ (patrz tabela) można skontrolować Ø stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według **wariantu B** stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania.

liczba zwojów na cal: 14

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s : 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu pod gwint A: 23,3 mm

Ø otworu pod gwint B: 22,7 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	26,568 mm
Ø otworu pod gwint B	22,7 mm
liczba zwojów na cal	14
liczba rowków wiórowych	5
Liczba ostrzy Z	5
skok gwintu	1,814 mm
Ø przymiaru $D_{maks.} + 0,05$	23,67 mm
Głębokość minimalna otworu pod gwint	23 mm
Ø otworu pod gwint A	23,3 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D_s	20 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	51,286 mm
wielkość gwintu	3/4-14 NPT
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	NPT
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	ANSI B 1.20.1
Norma na gwinty	ANSI B 1.20.1
Kształł nakroju	C
Zbieżność stożka	1:16
Kąt linii śrubowej	15 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe

rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	gwintownik