

**Garant****Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, Ø DC: 31,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150860 31,5
GTIN	4045197087416
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Rowki wiórowe do wielkości 31,5 są szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo **ibez karbów**, tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

**Zastosowanie:**

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. **Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.**

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.  
chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 10 mm

długość całkowita L: 118 mm

chwyt stożkowy: 2

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	10 mm
Ø zewnętrzna	31,5 mm
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
długość całkowita L	118 mm

chwyt stożkowy	2
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 334
chwyt	MK 1-4
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy