

**Garant**
**Pogłębiacze stożkowe VHM Uniwersalne VHM 60°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150855 16
GTIN	4045197087362
Klasa artykułu	11M

**Opis**
**Wykonanie:**

<B>Bardzo stabilna konstrukcja, specjalna geometria do bardzo <BR/>dużych obciążeń oraz pogłębiania i okrawania bez korbów.</B>

**Materiał ostrza:**

Wielk. 8 – z VHM.

wielk. 10–25 – głowica VHM lutowana na chwycie. Budowa zbliżona do DIN 344-C.  
chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 4 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	16 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	4 mm
tolerancje chwytu	h9
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
długość całkowita L	63 mm

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy