

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, azotowane + waporyzowane, M: M2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132420 M2
GTIN	4045197071507
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Duże ścięcie w nakroju. Część prowadząca z rowkami smarnymi** , ale bez rowków wiórowych.**Zaleta:****Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie
bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,4 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	1,6 mm
Ø gwintu	2 mm
Liczba ostrzy Z	2
liczba rowków wiórowych	2
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,4 mm
norma	DIN 371

Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	45 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	4 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2
powłoka	azotowane + waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	gwintownik