

HOLEX**Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7:
15,5 cale lub mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122630 15,5 |
| GTIN | 4045197054401 |
| Klasa artykułu | 12E |

Opis**Wykonanie:**

**Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
duża dokładność centrowania.**

Proste głównekrawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych tworzą **krótkie wióry**.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB**: podawać z **nr 122635**.

Kształt **HE**: podawać z **nr 122640**.

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!**Zalecany produkt następczy to nr 122776.**

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

norma: DIN 6537

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 59,8 mm

długość całkowita L: 133 mm

\varnothing chwytu D_s : 16 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,26 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|------------------|
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,26 mm/obr, |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| tolerancje chwytu | h6 |
| Długość rowków wiórowych L _c | 83 mm |
| Ø nom. D _c | 15,5 mm |
| Tolerancja Ø nominalnej | h7 |
| Ø chwytu D _s | 16 mm |
| długość całkowita L | 133 mm |
| norma | DIN 6537 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂ | 59,8 mm |
| Semi-Standard | tak |
| powłoka | TiN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 6×D |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |