


**Oprawki przecinaków tokarskich eco, lewe, Wielkość chwytu: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278016 25
GTIN	4062406381721
Klasa artykułu	22B

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	3 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
Wielkość chwytu	25 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	21 mm
długość całkowita L	129 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	25 mm
śruba	279816 4 (SW5; 5 Nm)
długość główki $L_1$	39 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

