

HOLEX**Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, Wielkość chwytu: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278015 16
GTIN	4062406381370
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość skrawania W: 3; 4 mm

głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 21 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 16 mm

długość główki L_1 : 39 mm

długość całkowita L: 109 mm

śruba: 279816 3 (SW5; 5 Nm)

Opis techniczny

długość główki L_1	39 mm
Wielkość chwytu	16 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	21 mm
długość całkowita L	109 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
śruba	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże