




Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, Wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	278017 20
GTIN	4062406381745
Klasa artykułu	22B

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3; 4 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 12 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 20 mm

długość główki L_1 : 30 mm

długość całkowita L: 120 mm

śruba: 279816 4 (SW5; 5 Nm)

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	12 mm
Wielkość chwytu	20 mm
śruba	279816 4 (SW5; 5 Nm)
długość główki L_1	30 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	20 mm
długość całkowita L	120 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże