

**Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, Wielkość chwytu: 25mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 278017 25 |
| GTIN | 4062406381752 |
| Klasa artykułu | 22B |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------|
| długość całkowita L | 120 mm |
| Szerokość skrawania W | 3 mm |
| Szerokość skrawania W | 4 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 25 mm |
| śruba | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
| głębokość podcięcia t _{maks.} | 12 mm |
| długość główki L ₁ | 30 mm |
| Wielkość chwytu | 25 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| możliwość wcinania osiowego | nie |
| Rodzaj produktu | Noże |

