




## Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, Wielkość chwytu: 25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	278017 25
GTIN	4062406381752
Klasa artykułu	22B

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3; 4 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 12 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 25 mm

długość główki  $L_1$ : 30 mm

długość całkowita L: 120 mm

śruba: 279816 4 (SW5; 5 Nm)

### Opis techniczny

długość całkowita L	120 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	25 mm
śruba	279816 4 (SW5; 5 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	12 mm
długość główki $L_1$	30 mm
Wielkość chwytu	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże