



## Imadło maszynowe, stacjonarne, Typ: 150I



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	362175 150I
GTIN	4062406384098
Klasa artykułu	32P

### Opis

#### Wykonanie:

Solidny korpus podstawowy z żeliwa, prowadnice i powierzchnia podstawowa hartowane. Otwory płuczkowe w korpusie podstawy zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Mniejsze podnoszenie się elementu dzięki specjalnym wprowadzaniu siły do szczęki mobilnej.

#### Zastosowanie:

Przyrząd mocujący wielostronnego zastosowania do centrów obróbczych.

#### w dostawie::

W zestawie 2x szczęka nasadzana, 2x szczęka wysunięta nr 362181 i 1x korba ręczna.

#### Wyp. dodatkowe:

Szczęki nasadzane nr 362177 – 362182, korba nr 362190, zestaw części zamiennych nr 362199.

#### wskazówka:

Wymiary niezgodne z wyrobami innych producentów. Wersja calowa – śruby i gwint w wersji calowej, gniazdo wejściowe 6-kątne = SW 3/4 cala.

typ: cal

zakres mocowania b: 0 - 232 mm

siła mocowania: 36 kN

wysokość korpusu c: 73 mm

wysokość szczęk C: 44,5 mm

szerokość szczęk A: 151 mm

długość korpusu a: 427 mm

### Opis techniczny

siła mocowania	36 kN
----------------	-------

L <sub>1</sub>	101,6 mm
typ	cal
L <sub>2</sub>	58,7 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	NC-HOLEX
L <sub>3</sub>	90,5 mm
długość korpusu a	427 mm
wysokość szczęk C	44,5 mm
wysokość korpusu c	73 mm
szerokość korpusu B	186 mm
szerokość szczęk A	151 mm
zakres mocowania b	0 - 232 mm
rozstaw otworów f	98,4 mm
rozwartość klucza SW	3/4 cal
szybkie przestawianie	nie
szczęki wymienne	tak
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Szczęki wysunięte standardowa Typ 150	362181 150
Zestaw części zamiennych 9-elem. Typ 9	362199 9