



Imadło maszynowe, stacjonarne, Typ: 150M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362175 150M
GTIN	4062406384081
Klasa artykułu	32P

Opis

Wykonanie:

Solidny korpus podstawowy z żeliwa, prowadnice i powierzchnia podstawowa hartowane. Otwory płuczkowe w korpusie podstawy zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Mniejsze podnoszenie się elementu dzięki specjalnym wprowadzaniu siły do szczęki mobilnej.

Zastosowanie:

Przyrząd mocujący wielostronnego zastosowania do centrów obróbczych.

w dostawie::

W zestawie 2x szczęka nasadzana, 2x szczęka wysunięta nr 362181 i 1x korba ręczna.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki nasadzane nr 362177 – 362182, korba nr 362190, zestaw części zamiennych nr 362199.

wskazówka:

Wymiary niezgodne z wyrobami innych producentów. Wersja metryczna – śruby i gwint w wersji metrycznej, gniazdo wejściowe 6-kątne = SW 19 mm.

typ: Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

zakres mocowania b: 0 - 232 mm

siła mocowania: 36 kN

wysokość korpusu c: 73 mm

wysokość szczęk C: 44,5 mm

szerokość szczęk A: 151 mm

długość korpusu a: 427 mm

Opis techniczny

L ₁	101,6 mm
----------------	----------

L ₂	58,7 mm
wysokość korpusu c	73 mm
siła mocowania	36 kN
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	NC-HOLEX
typ	Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
L ₃	90,5 mm
długość korpusu a	427 mm
wysokość szczęk C	44,5 mm
rozwartość klucza SW	19 mm
zakres mocowania b	0 - 232 mm
szerokość szczęk A	151 mm
szerokość korpusu B	186 mm
rozstaw otworów f	98,4 mm
szybkie przestawianie	nie
szczęki wymienne	tak
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki wysunięte standardowa Typ 150	362181 150
Zestaw części zamiennych 9-elem. Typ 9	362199 9