

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, prawe, wielk. płytki: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260616 12
GTIN	4062406383206
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm. Kompatybilne z uchwytami GARANT do uchwytów płytek skrawających (patrz str. 783).

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem Heavy-Duty GARANT (nr 274004).

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 70 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: RC.X 1204

śruby mocujące: 269028 24

płytko podporowa: 269028 24

śruba do płytki podporowej: 269013 4

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	70 mm
śruba do płytki podporowej	269013 4
pasująca wymienna płytko skrawająca	RC.X 1204
płytko podporowa	269028 24
wielk. płytki	12 mm
śruby mocujące	269028 24

rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4
śruby mocujące Typ 24	269028 24