

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, prawe, wielk. płytki: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260616 10
GTIN	4062406383183
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm. Kompatybilne z uchwytami GARANT do uchwytów płytek skrawających (patrz str. 783).

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem Heavy-Duty GARANT (nr 274004).

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 60 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.X 1003

śruby mocujące: 269028 1

płytki podporowa: 269005 11

śruba do płytki podporowej: 269013 4

Opis techniczny

płytki podporowa	269005 11
śruby mocujące	269028 1
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1003
wielk. płytki	10 mm
śruba do płytki podporowej	269013 4
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	60 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruby mocujące Typ 1	269028 1
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4
płytki podporowa Typ 11	269005 11