



Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, Ko-Bi3, dł. L / liczba zębów na cal: 650/6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	171650 650/6
GTIN	4045197347138
Klasa artykułu	16E

Opis

Wykonanie:

KOMET Bimetal – wierzchołki zębów z HSS-M3, grzbiet brzeszczotu ze stali sprężynowej. Duża wydajność skrawania i posuwu. Odporne na złamanie, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

wskazówka:

przeznaczone do pił Kasto (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).
Ważne: należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkownika.

brzeszczoty **KOMET** ze stali HSS: inne wykonania, jak np. „VP 7” (kąt natarcia 7°, uzębienie Vario) i P 13 (kąt natarcia 13° – specjalnie dla stali nierdzewnych) możliwość dostawy na zamówienie, w krótkim terminie.

szerokość: 50 mm

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu mocującego: 10,5 mm

Opis techniczny

liczba zębów na cal	6
Grubość	2,5 mm
Ø otworu mocującego	10,5 mm
długość L	650 mm
szerokość	50 mm
Materiał ostrza 	Ko-Bi3

