

**Garant**
**Mikrofrezy VHM Diabolo, TiAlN, Ø DC×L1: 2X10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201632 2X10
GTIN	4062406386689
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**
**GARANT Diabolo:**

Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**. Podwójnie zaszlifowany szlif wklęsły z 2 łysinkami do dokładnej obróbki materiałów twardych.

Kąt odsadzenia  $\alpha = 16^\circ$ .

Bardzo stabilny chwyt pozwala na uzyskanie większej trwałości.

Tolerancje:

· **Ø szyjki:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

rowka pełnego:  $a_p = 0,05 \times D \times \text{korekta } a_p$

Obcinanie:  $a_p = 0,1 \times D \times \text{korekta } a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!**  $n_p: v_f = 18000 [\text{obr./min}] \times f_z [\text{mm/Z}] \times z$

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej:  $0 / -0,005$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 3 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 10 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 1,91 mm

długość całkowita L: 54 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 6 mm

## Opis techniczny

długość całkowita L	54 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	2 mm
wysięg L <sub>1</sub> z szyjką	10 mm
posuw f <sub>z</sub> przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC	0,027 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h5
Czynnik korekcji a <sub>p korr</sub>	1
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
posuw f <sub>z</sub> przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,033 mm
Tolerancja Ø nominalnej	0 / -0,005
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
długość ostrzy L <sub>c</sub>	3 mm
prędkość skrawania v <sub>c</sub> w stali < 65 HRC	45 m/min
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Liczba zębów Z	2
Ø szyjki D <sub>1</sub>	1,91 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	norma zakładowa
typ	H
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a <sub>e</sub> przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a <sub>e</sub> przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe