

Garant
Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN, Ø Dc x L1: 0,8X8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207377 0,8X8
GTIN	4062406387778
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:
GARANT Diabolo:

Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**.

Kąt odsadzenia $\alpha = 16^\circ$.

Bardzo stabilny chwyt pozwala na uzyskanie większej trwałości.

Tolerancje:

- **Promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **Ø szyjki: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p!

Wartości dla:

Kopiowanie: = a_p = korekta 0,05 × D × a_p

W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c: 0,64 mm

Promień ostrza R₁: 0,4 mm

wysięg L₁ z szyjką: 8 mm

Ø szyjki D₁: 0,77 mm

długość całkowita L: 54 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	0,64 mm
-------------------------------	---------

Promień ostrza R_1	0,4 mm
Liczba zębów Z	2
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,014 mm
\varnothing ostrzy D_c	0,8 mm
\varnothing szyjki D_1	0,77 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
długość całkowita L	54 mm
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	0,5
\varnothing chwytu D_s	6 mm
wysięg L_1 z szyjką	8 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe