

Garant

Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN, $\varnothing D_c \times L_1$: 2X4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	207377 2X4
GTIN	4062406387952
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:

Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**.

Kąt odsadzenia $\alpha = 16^\circ$.

Bardzo stabilny chwyt pozwala na uzyskanie większej trwałości.

Tolerancje:

- **Promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **\varnothing szyjki: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p !

Wartości dla:

Kopiowanie: $= a_p = \text{korekta } 0,05 \times D \times a_p$

W celu obliczenia prędkości posuwu v_f użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: $v_f = 18000$ [obr./min] $\times f_z$ [mm/Z] $\times z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 1,6 mm

Promień ostrza R_1 : 1 mm

wysięg L_1 z szyjką: 4 mm

\varnothing szyjki D_1 : 1,94 mm

długość całkowita L: 54 mm

Opis techniczny

Promień ostrza R_1	1 mm
----------------------	------

Ø chwytu D_s	6 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,033 mm
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	1
Ø ostrzy D_c	2 mm
Ø szyjki D_1	1,94 mm
długość ostrzy L_c	1,6 mm
Liczba zębów Z	2
Kąt linii śrubowej	30 stopni
wysięg L_1 z szyjką	4 mm
długość całkowita L	54 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe