

**Garant**
**Frezy kuliste z Diabolo VHM, do kopiowania, TiAlN, Ø Dc x L1: 2X16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	207377 2X16
GTIN	4062406388010
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**
**GARANT Diabolo:**

Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane **do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**.

Kąt odsadzenia  $\alpha = 16^\circ$ .

Bardzo stabilny chwyt pozwala na uzyskanie większej trwałości.

Tolerancje:

- **Promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.**
- **Ø szyjki: D<sub>1</sub> = 0 / -0,01 mm.**

**wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

Kopiowanie:  $a_p = \text{korekta } 0,05 \times D \times a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!** np:  $v_f = 18000 \text{ [obr./min]} \times f_z \text{ [mm/Z]} \times z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 1,6 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 1 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 16 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 1,94 mm

długość całkowita L: 54 mm

**Opis techniczny**

Kąt linii śrubowej	30 stopni
--------------------	-----------

długość ostrzy $L_c$	1,6 mm
długość całkowita L	54 mm
Liczba zębów Z	2
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	0,8
Promień ostrza $R_1$	1 mm
$\varnothing$ szyjki $D_1$	1,94 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,033 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	2 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	16 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe