

Garant**RPKT1204MOT, HB7525, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją sześciokrotną. Z uwzględnieniem maksymalnej głębokości skrawania zyskuje się sześć pełnowartościowych ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że a_p nie przekroczy 3 mm.

posuw f_z na ząb: 0,35 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RPKT1204MOT

typ: ST900

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RPKT1204MOT
typ	ST900
Gatunek	HB7525
posuw f_z na ząb	0,35 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

