

Garant**Adapter szybkowymienny, głowica frezarska z gwintem z nakrętką zewnętrzną ER 32, gwint M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319778 M8
GTIN	4062406343644
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- **Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.**
- **Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.**

Zalety:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do opravek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.

Niezwykle elastyczne zastosowanie:

- **Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.**
- **Pasuje do wszystkich opravek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.**

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku opravek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

\varnothing zewn. D: 49 mm

wymiar A długości wysięgu: 29 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	29 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3
Ø zewn. D	49 mm
Rodzaj produktu	narzędzie napędzane