

Garant**XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza. Dwustronna płytko skrawająca z węgla spiekane z 2x 3 ostrzami do **frezowania narożników**.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 4 mm
posuw f_z na ząb: 0,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,18 mm
promień naroża	0,8 mm
typ	ST900
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza 	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$.	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania