

**Garant****ANGX10T308ZEER, HB9745, Typ: TI**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213072 TI
GTIN	4062406355487
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

**Dwustronne** 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry podłoży oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$ .

Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,5 mm

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,5 mm
promień naroża	0,8 mm
typ	TI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308ZEER
Gatunek	HB9745
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	1,6 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania