

**Garant****XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza. Dwustronna płytka skrawająca z węglika spiekanego z 2x 3 ostrzami do **frezowania narożników**.

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$  mm.

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,21 mm

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,21 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza &nbsp;	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	CVD
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania